

Електролитен натриев хипохлорид

Дезинфекционен воден генератор

Принцип на работа


Устройството/уредът е предназначен за производство на дезинфектант на натриев хипохлорид само от готварска сол и вода като суровини.

Използва се за повърхностна стерилизация и дезинфекция на въздуха. Степента на стерилизация може да достигне до 99,99%.



- Стерилизация
- Дезинфекция
- Пречистване на въздуха

ОН⁻ и НСЛО⁻ се произвеждат чрез електролитна водна технология. И ОН⁻, и НСЛО⁻ имат силно окисляване, така че те могат да стерилизират ефективно и да премахнат електроните на остатъчните пестициди, да унищожат молекулярната верига от бактерии, вируси, пестициди и ефективно да елиминират вируса във въздуха или от всяка повърхност.



Експлоатационни качества

Стерилизация и дезинфекция

Устройството произвежда ефективен дезинфектант, който може да убие всички видове микроорганизми, включително *Candida albicans*, стафилококус ауреус, ешерихия коли, полиовирус (полиомиелит), вирус на птичия грип, бактериални спори и гъбични спори за 2 ~ 10 минути. Устройството е ефективно в предотвратяване на хепатит, болести, предавани по полов път, гинекологични възпаления, дизентерия, холера, кореман тиф и други заболявания.

Пречистване на въздуха

Устройството отстранява лошия мирис, формалдехиди и др.

Разлагане на селскостопански химикали

Устройството отстранява остатъците от пестициди и хербициди от зеленчуците и плодовете. Устройството предлага широка гама от приложения за всеки дом, офис, ресторант, хотел, СПА и медицински център, училище, салон за красота, докторски кабинет и др. Дезинфектантната течност убива бактерии и вируси от повърхността на домашното обзавеждане като: под, маса, диван, стол, врати, кухненски плот, кухненски съдове, климатик, хладилник, тоалетна, играчки и др.

Предложения за приложение

на различните ефективни хлорни концентрации

Устройството се използва за производство на ефективно съдържание на хлор във вода за дезинфекция, вариращо от 10mg / L до 600mg / L. Като цяло изискването за концентрация на хлор варира с различните предмети. Запознайте се с таблицата по-долу за подробности:

обекти или цели на дезинфекция	ефективен хлор концентрации
плодове, зеленчуци, кожи, рогозки за басейни	10~25 mg/l
яйца, морски дарове, детски пелени, предпазни маски, домашни потреби и уреди, препарати за душ за домашни любимци	10~25 mg/l
кухненски съдове и прибори, играчки, бельо, спално бельо, коли и други превозни средства, препарат за миене и почистване,	25~50 mg/l

средство за повърхностна обработка	
прибори за хранене, покривки, завеси за баня, бутилки, консерви, кърпи и халати в домакински и обществени басейни, парцали, почистващ препарат за баня, уреди за развъждане	50~100 mg/l
машини за студени напитки и кухненски парцали за почистване в ресторанти, прибори за прически, работно облекло, хирургически маски, санитарни уреди, спално бельо, дръжки на врати, облекло за пациенти, склад и контейнер за месо и морски дарове, земеделски стопанства, райони за епидемия, дезинфекция на рани при инциденти, отделения за инфекциозни заболявания.	200~300 mg/l
цялостно почистване на площи с наситено производство на бактерии, общо оборудване, замърсено с бактерии	300~500 mg/l

Приложими сценарии

Дезинфекция на мебели

Зони с наситен обмен на бактерии като дръжки на врати, веранда, килим, шкаф за обувки, ключове, баня, тоалетна и др.

Дезинфекция на кухня

Накисване на зеленчуци и плодове, почистване на хладилници, ножове, прибори за хранене, мивки, канализация и др.

Дезинфекция на баня

Почистване на тоалетни, вани, душове, мивки и др.

Дезинфекция на играчки

Почистване на играчки, топки, кукли, колички и др.

Дезинфекция на офиса

Бюро, стол и др.


Дезинфекция на автомобили

Пълно вътрешно почистване с внимание към облицовката на колата

Защитавайте от вируси, бактерии и друга нечиста среда

Семейството и себе си по всяко време! ВИНАГИ ЧИСТО!

Приложни части на устройството



ръководство

мерителна лъжица за сол

захранващ адаптер

usb кабел

фуния

основа

Продуктови параметри

<i>материал</i>	<i>pc abs</i>
-----------------	---------------

времетраене на продукция	10 минути
капацитет	350 мл
размер	73mm (диаметър) x280mm (височина)
сила	dс5v2a
цвет	бял